



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ความจุ	32 GB
ข้อมูลการใช้งาน	อุปกรณ์นี้ได้รับการพัฒนา ออกแบบ และสร้างขึ้นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ อุปกรณ์ไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานส่วนตัว
ออกแบบ	microSDHC
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	MLC
ระดับความเร็ว	เกรด 10
ความเร็วในการอ่านสูงสุด	70 MB/วินาที
ความเร็วในการเขียนสูงสุด	50MB/วินาที
จำนวนรอบการเขียน/ลบ	96 TBW