

กระบอกแพนเค้ก
DPCB-N-...-2"- -
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8104883

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	0.125 in...4 in
Øลูกสูบ	2"
เกลียวก้านลูกสูบ	1/2-20 UNF-2B 1/2-20 UNF-2A 1/2-13UNC-2B 1/2-13UNC-2A
การทำให้หมด ๑	ไม่มีก้านกระแทก แหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน วงแหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยึดที่ด้านหน้า แหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยึดที่ด้านหลัง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ กด บทบาทเดี่ยว ดึง
ปลายก้านลูกสูบ	เกลียวนอก ด้ายภายใน ไม่มีเกลียว
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ตัวแปร	Wiper seal ทำจาก ยางธรรมชาติ ข้อต่อลมอัด หมุน 180° ข้อต่อลมอัด หมุน 270° ข้อต่อลมอัด หมุน 90° เพิ่มความทนทานต่อสารเคมี ก้านลูกสูบขยาย ทรงฝาเหลี่ยม แรงเสียดทานต่ำ ผ่านก้านลูกสูบ ผ่านก้านลูกสูบกลวง ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +80 °C เสริมฟ้ายาย
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ก้านลูกสูบคู่พร้อมแผ่นปิดท้าย ก้านลูกสูบคู่พร้อมปลายจาน, หมุนได้ 90° ก้านลูกสูบคู่พร้อมเพลทปลายและแกนเจาะทะลุ ก้านลูกสูบคู่พร้อมเพลทปลายเคาเตอร์และรูทะลุ 90°
แรงดันใช้งาน	15 psi...150 psi

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-25.6 °F...221 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12.5 lb...14.7 lb
ประเภทของรัด	ทางเลือก: ติดโดยตรงผ่านเกลียวบนแผ่นปิด ติดโดยตรงผ่านเกลียวบนฝาลูกปืน ติดตั้งโดยตรงผ่านเกลียวทั้งสองด้าน หมุน 90° ด้วยล้อตอวยแบบหมุนบนฝาปิด ด้วยลูกปืนตาเหลือกที่ด้านท้าย มีรูทะลุบนแผ่นปิด มีรูทะลุบนฝาครอบแบริ่ง มีรูทะลุทั้งสองด้าน พร้อมเกลียวแปลนบนฝาครอบลูกปืน ด้วยการติดตั้งรองแหวนที่ฝาท้าย ด้วยการติดตั้งหน้าแปลนบนฝาครอบแบริ่ง พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ตกลม	เกลียวใน 1/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุซีลไดนามิก	FPM NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิม, ซุปฮาร์ดโครม
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด