

กระบอกกลม
DPRA-N-...-1 1/2"- -
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8109552

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	0.0625 in...12 in
Øลูกสูบ	1 1/2"
เกลียวก้านลูกสูบ	7/16-20 UNF-2A
การทำให้หมด ๗	ไม่มีกันกระแทก แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน ตัวกันกระแทกกลมปรับได้ทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ตัวแปร	ที่ปิดปลายด้วยตาหมอนและปลอกลูกปืน ที่ปิดปลายด้วยหมุดเตื่อยหมุน 90° ฝาท้ายพร้อมหมุดเตื่อย Wiper seal ทำจาก ยางธรรมชาติ เกลียวก้านลูกสูบตัวผู้ขยาย ก้านลูกสูบขยาย ฝาลูกปืนสำหรับติดตั้งโดยตรง ฝาลูกปืนพร้อมเกลียวยึด ฝาลูกปืนพร้อมรองแหวน การเชื่อมต่ออากาศอัดตามแนวแกน การเชื่อมต่ออากาศอัดหัว พร้อมป้องกันการหมุน ป้องกันการกัดกร่อนสูง ผ่านก้านลูกสูบ ผ่านก้านลูกสูบกลวง ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง + 150 °C ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +80 °C ก้านลูกสูบด้านเดียว
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ก้านลูกสูบหกเหลี่ยม
แรงดันใช้งาน	9.99 psi...150 psi
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ กด บทบาทเดียว ดึง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °F...300 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.44 lb...2.73 lb
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทลม	1/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด POM เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ซีลวัสดุ	FPM NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง