



สายเชื่อมต่อ NEBV-Q7G2-PD-0.5-N-LE2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8115099

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การกำหนดสาย	ไม่มีที่ใส่ป้าย
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	20
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2.3 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชัน	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล	แค้
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	แผนภาพการเชื่อมต่อ Q7
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	2
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	2
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	เสียบปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังค์ชัน	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ	สายคู่
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเปิด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ	2
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขนาด	2
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	0.3 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	1.2 kV
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ไม่
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ป้องกัน	ไม่
หมายเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงาน	ทำงานด้วยการลดพลังงานภายนอกเท่านั้น
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
คุณสมบัติสาย	ชั้นพื้นฐาน
เส้นเงื่อนไขการทดสอบ	เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ
รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว	11 mm
รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น	16.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	1.1 mm
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.08 มม. ²
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.08 mm ² AWG28

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปลายสาย	ชุบดีบุก
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดงชุบทอง
ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ	พีวีซี