



**โซลินอยด์วาล์ว**  
**VSNC-F-P53E-MH-G14-F19A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8116398

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 5/3 ช่องระบายอากาศ                                                           |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                                        |
| ความกว้าง                                                     | 32 mm                                                                        |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1050 l/min                                                                   |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR                                                     |
| แรงดันใช้งาน                                                  | ทางขดลวดแม่เหล็กต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก<br>0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                                              |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                                      |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งได้                                                                   |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                   |
| ได้มาตรฐาน                                                    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                         |
| แมนนวลทดสอบ                                                   | คลำ                                                                          |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                                                       |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                                            | ภายใน                                                                        |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                                   |
| ทับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองที่ดี                                                            |
| ค่าช                                                          | 0.4                                                                          |
| ค่า C                                                         | 4.4 l/sbar                                                                   |
| เปลี่ยนเวลาปิด                                                | 400 ms                                                                       |
| สลับเวลาเปิด                                                  | 440 ms                                                                       |
| เปลี่ยนเวลา                                                   | 400 ms                                                                       |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                                                         |
| ลักษณะขดลวด                                                   | ดูโซลินอยด์เพื่อสั่งซื้อแยกต่างหาก                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B2-L                                                               |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -20 °C...60 °C                                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -20 °C...60 °C                                                               |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                   |
|-------------------|--------------------------|
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์  | 619 g                    |
| ประเภทของรีด      | มีรูทะลุ                 |
| ที่ระบายอากาศ     | ไม่ยืด                   |
| ข้อต่อลม 1        | G1/4                     |
| ข้อต่อลม 2        | แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR |
| ข้อต่อลม 3        | G1/4                     |
| ข้อต่อลม 4        | แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR |
| ข้อต่อลม 5        | G1/4                     |
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| ซีลวัสดุ          | NBR                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด     |
| วัสดุสกรู         | เหล็กกล้าไนซ์            |