

โซลินอยด์คอยล์  
VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8118254

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ประเภทการดำเนินการ                     | ไฟฟ้า                                                          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                     |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                 | ไม่มี                                                          |
| รอบการทำงาน                            | 100%                                                           |
| ชั้นฉนวน                               | H                                                              |
| ลักษณะขดลวด                            | 230 V AC: 50/60 Hz, กำลังไฟ 3.5 VA<br>230VDC: 3.5W             |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต      | -15 % / +10 %                                                  |
| การอนุมัติ Ex-protection นอก EU        | EPL DB (CN)<br>EPL Gb (CN)                                     |
| ป้องกันการระเบิด                       | โซน 1 (CN)<br>โซน 21 (CN)                                      |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | GYJ23.1169X                                                    |
| ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)       | Ex eb mb IIC T5/T6 Gb                                          |
| ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก                  | Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db                                      |
| อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด               | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                              |
| ระดับการป้องกัน                        | IP66                                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 580 g                                                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | กล่องขั้วเกลียวเข้าสาย M20x1.5                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                         |