


# แผ่นเชื่อมต่อ VABS-K2-10B-16-U14-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8122826

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 10                                           |
| ความกว้างปรกติ                         | 1.6 mm                                       |
| การเชื่อมต่อของเหลว                    | เกลียวตัวเมีย 1/4-28 UNF-2B                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                   |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | ทิศทางการเชื่อมต่อด้านล่าง                   |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด                | 1                                            |
| ทิศทางการไหล                           | กลับไม่ได้                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ตัวกลางของเหลว<br>สื่อก๊าซ                   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สังเกตความต้านทานของวัสดุที่สัมผัสกับตัวกลาง |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -20 °C...70 °C                               |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | 0 °C...50 °C                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...50 °C                                 |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาล์ว          | 0.2 Nm                                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 7 g                                          |
| ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ          | มีรูทะลุ                                     |
| ประเภทของวาล์วยึด                      | ด้วยเกลียวใน                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                       |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | PEEK                                         |