


**ตัวกรองลม/ชุดกรองลม**  
**LFR-3/8-D-MINI-A-MPA**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8002298

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | มินิ                                                          |
| ซีรีส์                                                        | D                                                             |
| การป้องกันการดำเนิการ                                         | ปุ่มล๊อค                                                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                                |
| กรองความบริสุทธิ์                                             | 40 µm                                                         |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                                          | อัตโนมัติอย่างเต็มที่                                         |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวควบคุมตัวกรองพร้อมเกจวัดแรงดัน                             |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                                         | 22 cm³                                                        |
| ป้องกันถ้วย                                                   | กรงป้องกันโลหะ                                                |
| ระดับความดัน                                                  | ด้วยเครื่องวัดความดัน                                         |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                           |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                                              | 0.5 bar...12 bar                                              |
| ความดันอิสระสูงสุด                                            | 0.2 bar                                                       |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1600 l/min                                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบปรับอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                                |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>ก๊าซเฉื่อย      |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | 5 °C...60 °C                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | 5 °C...60 °C                                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 460 g                                                         |
| ประเภทของรัด                                                  | ทางเลือก:<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม               |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G3/8                                                          |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G3/8                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | สังกะสีหล่อ                                                   |

|              |        |
|--------------|--------|
| ลักษณะเฉพาะ  | มูลค่า |
| เปลี่ยนวัสดุ | PC     |