

# โซลินอยด์คอยล์ VACF-B-B2-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8030801

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                |
| ได้มาตรฐาน                               | IEC 61010-1                               |
| รอบการทำงาน                              | 100%                                      |
| ชั้นฉนวน                                 | H                                         |
| ลักษณะขดลวด                              | 12VDC: 3.4W                               |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต        | +/- 10 %                                  |
| อนุญาต                                   | c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)          |
| การจำแนกทางทะเล                          | ดูใบรับรอง                                |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                   | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122            |
| ข้อจำกัดของอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิผิว | -20 - 50 °C                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| อุณหภูมิปานกลาง                          | -20 °C...50 °C                            |
| ระดับการป้องกัน                          | IP65                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -20 °C...60 °C                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 55.6 g                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                        | รูปร่าง B<br>มาตรฐานอุตสาหกรรม (11 มม.)   |
| ประเภทของรัด                             | ด้วยนอตเกลียว                             |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                        | PA<br>เหล็ก                               |
| วัสดุของโซลินอยด์คอยล์                   | ทองแดง<br>เหล็ก<br>เทอร์โมพลาสติก         |
| วัสดุที่เคลือบ                           | ทองแดง                                    |