



# **ก้านกระต้นวาล์ว** **VMEF-S-M52-M-G18** หมายเลขชิ้นส่วน: 8031297

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 5/2 โมโนสเตเบิล                                                |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | เครื่องจักร                                                    |
| ความกว้าง                                                     | 20 mm                                                          |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 750 l/min                                                      |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | G1/8                                                           |
| แรงดันใช้งาน                                                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                       |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                                |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                        |
| ความกว้างปกติ                                                 | 5.2 mm                                                         |
| ข้อมูลการใช้งาน                                               | อย่าใช้เป็นกลไกหยุด                                            |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                     |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | โดยตรง                                                         |
| ทิศทางการไหล                                                  | ย้อนกลับได้                                                    |
| ทับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองที่ดี                                              |
| ความถี่การสลับสูงสุด                                          | 3 Hz                                                           |
| ป้องกันการระเบิด                                              | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                                 |
| แรงกระตุ้น                                                    | 34 N                                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 145 g                                                          |
| ประเภทของรีด                                                  | มีรูทะลุ                                                       |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/8                                                           |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G1/8                                                           |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                |
|-------------------|---------------------------------------|
| ข้อต่อลม 3        | G1/8                                  |
| ข้อต่อลม 4        | G1/8                                  |
| ข้อต่อลม 5        | G1/8                                  |
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                |
| วัสดุหุ้ม         | PA เสริมแรง                           |
| ซีลวัสดุ          | NBR                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม |