

**กระบอกระบบมาตรฐาน**  
**CRDSNU-20-50-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8152562

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                | 50 mm                                           |
| Øลูกสูบ                                            | 20 มม.                                          |
| เกลียวกันลูกสูบ                                    | M8                                              |
| การทำให้หมด ๗                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                      |
| ได้มาตรฐาน                                         | ISO 6432                                        |
| ปลายกันลูกสูบ                                      | เกลียวนอก                                       |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                             | ลูกสูบ<br>กันลูกสูบ<br>กระบอกระบบ               |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar               |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B2-L                                  |
| คลาสคัลลินรัม                                      | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                   |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                 | ดูการประกาศความสอดคล้อง                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                  |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 0.2 J                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 158 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 188 N                                           |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                             | 42 g                                            |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.            | 4 g                                             |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 310 g                                           |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                  | 7 g                                             |
| ประเภทของรัด                                       | พร้อมอุปกรณ์เสริม                               |
| พอร์ตลม                                            | G1/8                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุหุ้ม                                          | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                      |
|-------------------|-----------------------------|
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |