



อินเทอร์เฟซระบบนิวเมติกส์ VABA-S6-1-X5-F4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8154039

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความเหนียว	การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
หมายเหตุเกี่ยวกับความต้านทานการสั่นสะเทือน	SG2 สำหรับการติดตั้งบนผนัง
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
หมายเหตุเกี่ยวกับความต้านทานแรงกระแทก	SG2 สำหรับการติดตั้งบนผนัง
การเชื่อมต่อขั้วสาย	ประเภท 44, VTSA ประเภท 45, VTSA-F
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ใช่
การวินิจฉัยผ่าน LED	การวินิจฉัยต่อโมดูล โหลดแหล่งจ่ายไฟ
การวินิจฉัยผ่านการสื่อสารภายใน	ปิดโหลด ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร สัญญาณไฟฟ้าลัดวงจร/เกินพิกัด แรงดันไฟเกินอิเล็กทรอนิกส์/เซ็นเซอร์ โหลดแรงดันเกิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/เซ็นเซอร์แรงดันตก แรงดันไฟตก
จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด	16 สำหรับขั้ว bistable 32 สำหรับขั้วโมโนสเตเบิล
จำนวนคอยล์โซลินอยด์ขั้วสูงสุด	32
รหัสโมดูล (ฐานสิบหก/ธันวาคม)	0x3045/12357d
โมดูลพารามิเตอร์	การเปิดใช้งานการวินิจฉัยในกรณีที่เกิดโอเวอร์โหลด/ไฟฟ้าลัดวงจร ค่าตัวนับเงื่อนไข/มูลค่าจริง การกำหนดค่าของโหลดขั้วหลายการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า PL ลักษณะการทำงานในสถานะข้อผิดพลาด
รอบเวลาภายใน	< 1ms
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	70.5 มม. x 160.65 มม. x 102.6 มม
ฟิวส์ป้องกัน (ไฟฟ้าลัดวงจร)	ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ภายในต่อเอาต์พุตขั้ว
ปริมาณการใช้กระแสไฟภายในที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	โดยทั่วไป 27 mA
การใช้พลังงานภายในที่โหลดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	โดยทั่วไป 17 mA
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ SELV/PELV สังเกตแรงดันไฟฟ้าตก
แหล่งจ่ายไฟสูงสุด	2 x 16 A (ต้องใช้ฟิวส์ภายนอก)
แรงดันไฟฟ้า DC อิเล็กทรอนิกส์/เซ็นเซอร์	24 V

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้าโหลด DC	24 V
กระแสปกติ	16 A
การชัฟฟอร์ทเมื่อไต่	10 ms
การแยกทางไฟฟ้าระหว่างแรงดันไฟจ่ายสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ เซ็นเซอร์และโหลด/วาล์ว	ใช่
ระดับมลพิษ	2
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/เซ็นเซอร์ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	± 25 %
โหลดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	± 10 %
แหล่งจ่ายไฟ ฟังก์ชัน	อิเล็กทรอนิกส์/เซ็นเซอร์และโหลดสายดินขาเข้าและการทำงาน
แหล่งจ่ายไฟ ประเภทการเชื่อมต่อ	ปลั๊ก
แหล่งจ่ายไฟ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ดัน-ดึง ตามมาตรฐาน IEC 61076-3-126
การจ่ายแรงดันไฟ จำนวนขั้ว/สายไฟ	5
ฟังก์ชันส่งต่อแรงดันไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์/เซ็นเซอร์และโหลดสายดินขาเข้าและการทำงาน
การส่งแรงดันประเภทการเชื่อมต่อ	โดส
การส่งแรงดัน เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ดัน-ดึง ตามมาตรฐาน IEC 61076-3-126
การส่งแรงดัน จำนวนขั้ว/สายไฟ	5
โหลด/วาล์วแรงดันไฟตก (ข้อความวิเคราะห์)	21.6 V
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 95 % ไม่ควบแน่น
ชั้นป้องกัน	สาม
หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน	II
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...50 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม	สังเกตการลดอุณหภูมิโดยรอบตาม IEC 61131-2:2017
ขนาดเดิมพื้นที่กำหนด	<= 2000 m ASL (> 79.5 kPa)
ความสูงสูงสุด	3500 m
หมายเหตุเกี่ยวกับความสูงในการติดตั้งสูงสุด	> 2000 m ASL (< 79.5 kPa) สังเกตการลดอุณหภูมิโดยรอบตาม IEC 61131-2:2017
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1328 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	fieldbus
อินเทอร์เฟซการสื่อสารโปรโตคอล	AP
ประเภทของรัด	พร้อมรูเจาะสำหรับสกรู M6
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ปราศจากฮาโลเจน กรดฟอสฟอริกเอสเทอร์ฟรี
วัสดุหุ้ม	สังกะสีหล่อเคลือบด้วยผง
ซิลวัสดุ	NBR บริสุทธิ์
หน้าแปลนวัสดุ	สังกะสีหล่อ, ชุบนิเกิล
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม
วัสดุสกรู	เหล็กชุบนิกเกิล