

พรีอักษมีตีสวิตซ์
SDBF-FDS-1L-PU-K-9-N-LE
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8161167

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	การก่อสร้างบล็อก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ตำแหน่ง
หลักการวัด	ด้านทานแม่เหล็ก
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์	-4 °F...176 °F
สวิตซ์เชิงเอาต์พุต	PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	ปกติ เปิด
ตรงเวลา	1.5 µs
ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน	0.5 µs
กระแสไฟขาออกสูงสุด	1 A
ความจุสวิตซ์สูงสุด DC	24 W
แรงดันตก	0.5 V
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	ไม่
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	6 V...24 V
การป้องกันชั้ยย้อนกลับ	ไม่
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	สายเคเบิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเปิด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	3
การเชื่อมต่อทิศทางทางออก	ตามขวาง
สีปลอกสาย	สีเทา
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
ประเภทของรีด	ติดอยู่
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
การแสดงสถานะการสลับ	ไฟ LED
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุ่น	-4 °F...176 °F
ระดับการป้องกัน	IP67 NEMA 4
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III