


# Guided drive DFM-16-80-B-PPV-A-GF

หมายเลขชิ้นส่วน: 8162434

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 80 mm                                           |
| Øลูกสูบ                                              | 16mm                                            |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน                            | แอก                                             |
| การทำให้หมด ๗                                        | ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                      |
| แนะนำ                                                | คู่มือการเลื่อน                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                              | แนะนำ                                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar               |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| คลาสคลีนรูม                                          | คลาส 7 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...80 °C                                  |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                        | 0.15 J                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกกลับ | 104 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 121 N                                           |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                                 | ดูรูปสินค้า                                     |
| พอร์ทลม                                              | M5                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                                        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุหุ้ม                                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |
| ซีลวัสดุ                                             | NBR                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                    | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |