


# สายเชื่อมต่อ NEBY-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8047673

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                               | มูลค่า                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| การแสดงสถานะสัญญาณ                        | LED สีเหลือง                           |
| ฟังก์ชันเพิ่มเติม                         | วงจรป้องกัน                            |
| การกำหนดสาย                               | ไม่มีที่ใส่ป้าย                        |
| ความถี่ในการเชื่อมต่อ                     | 50                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                          | 18 g                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน              | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ             | สีเหลี่ยม                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ   | กระป๋อง                                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล      | มุม                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | รูปแบบการเชื่อมต่อ ZC, สกรูเมตริก      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ        | 2                                      |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขาด              | 2                                      |
| หัวต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด             | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ฟังก์ชัน              | หน้าควบคุม                             |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 การออกแบบ             | รอบ ๆ                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ    | ปลั๊ก                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เติร์บสายเคเบิล       | ตรง                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ        | 3                                      |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขาด      | 2                                      |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC               | 20.4 V...26.4 V                        |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                       | 24 V                                   |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                        | 2.4 kV                                 |
| การป้องกันขั้วย้อนกลับ                    | ไบโพลาร์                               |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                  | ไม่พร้อมใช้งาน                         |
| ความยาวสายเคเบิล                          | 0.5 m                                  |
| คุณสมบัติสาย                              | เหมาะสำหรับโซฟลิ่งงาน                  |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ                      | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ                |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| รัศมีการตัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยืดหยุ่น     | 29 mm                                   |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                  | 2.9 mm                                  |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล   | ±0.1 มม.                                |
| การประกอบสายเคเบิล                             | 2 x 0.14mm <sup>2</sup>                 |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                           | 0.14 mm <sup>2</sup>                    |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65                                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน               | ในสภาพการติดตั้ง                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -10 °C...50 °C                          |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป           |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร        |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                  |
| ระดับมลพิษ                                     | 3                                       |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                   |
| วัสดุปลอกสาย                                   | TPE-U(PUR)                              |
| สีปลอกสาย                                      | สีเทา                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | TPE-U (PU)                              |
| ที่อยู่อาศัยสี                                 | สีดำ                                    |
| วัสดุเนื้อเยื่อ                                | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                     |
| วัสดุสกรู                                      | สแตนเลส                                 |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัด                             | โลหะผสมทองแดงกระป๋อง<br>ทองเหลืองปิดทอง |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                              | PP                                      |