


# สายมอเตอร์ NEBM-L10G14-EH-5-Q7N-LE12

หมายเลขชิ้นส่วน: 8181671

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                  | มูลค่า                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                         | EN 61984                                                                      |
| การกำหนดสาย                                  | ไม่มีที่ใส่ป้าย                                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                             | 800 g                                                                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชัน                 | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                                                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                | สี่เหลี่ยม                                                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ      | ไฮบริดกระป๋อง                                                                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เตารับสายเคเบิล         | แค้                                                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ    | แผนภาพการเชื่อมต่อ L10                                                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ           | 14                                                                            |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด                | 13                                                                            |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด               | สแน็ปล็อก                                                                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังค์ชัน                 | หน้าควบคุม                                                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ       | สายเคเบิล                                                                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เตารับสายเคเบิล          | ตรง                                                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ    | ปลายเปิด                                                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ           | 12                                                                            |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด        | 12                                                                            |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 2 ประเภทของตัวยึด               | เสียบปลั๊ก                                                                    |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                  | 0 V...48 V                                                                    |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                           | 11.7 A                                                                        |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                           | 1.5 kV                                                                        |
| ป้องกัน                                      | ใช่                                                                           |
| ความยาวสายเคเบิล                             | 5 m                                                                           |
| คุณสมบัติสาย                                 | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                         |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ                         | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ                                                       |
| รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว       | 42 mm                                                                         |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น   | 78.75 mm                                                                      |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                | 10.5 mm                                                                       |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ±0.3 มม.                                                                      |
| การประกอบสายเคเบิล                           | 4 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> + 6 x 0.15 mm <sup>2</sup> |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                           | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup><br>0.75 mm <sup>2</sup> |
| ปลายสาย                                        | ปลอกโลหะ                                                            |
| ระดับการป้องกัน                                | IP20                                                                |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน               | ในสภาพการติดตั้ง                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -40 °C...90 °C                                                      |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน | -25 °C...80 °C                                                      |
| หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน                           | I                                                                   |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                       |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร                                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364 โซน III                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS<br>ปราศจากฮาโลเจน                            |
| ระดับมลพิษ                                     | 3                                                                   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                       |
| วัสดุปลอกสาย                                   | TPE-U(PUR)                                                          |
| สีปลอกสาย                                      | สีเทา                                                               |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                              | PP                                                                  |