


# **เองเกิลซีทวาว์ล** **VZX-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4** หมายเลขชิ้นส่วน: 8060540

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | วาล์วกันวาล์วพร้อมตัวกระตุ้นแม่เหล็ก                                                                                                |
| ประเภทการดำเนินการ                     | นิวเมติก                                                                                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                                          |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย                                                                                                                       |
| การเชื่อมต่อสาย                        | ข้อกั๊ตเกลียว G2 1/2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228                                                                                         |
| ฟังก์ชันวาล์ว                          | 2/2                                                                                                                                 |
| ทิศทางการไหล                           | กลับไม่ได้<br>ได้บ่าวาล์ว สำหรับตัวกลางที่เป็นก๊าซและของเหลว                                                                        |
| ความดันปานกลาง                         | 0 MPa...0.56 MPa<br>0 bar...5.6 bar                                                                                                 |
| รีเซ็ตประเภท                           | สปริงกล                                                                                                                             |
| ประเภทการกระตุ้น                       | ควบคุมจากภายนอก                                                                                                                     |
| พอร์ทกลม                               | เกลียวด้านใน G1/8                                                                                                                   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.5 MPa...0.7 MPa<br>5 bar...7 bar<br>72.5 psi...101.5 psi                                                                          |
| ปานกลาง                                | ไอน้ำ<br>น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำมันแร่<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำมันแร่<br>น้ำ<br>กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm<br>ของเหลวที่เป็นกลาง |
| ระเบียบของสื่อ                         | เปิด/ปิดการทำงาน                                                                                                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                      |
| ความหนืดสูงสุด                         | 600 mm²/s                                                                                                                           |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...180 °C                                                                                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                                                                                                        |
| กระแสKv                                | 77.9 m³/h                                                                                                                           |
| การใช้งานกลางแจ้ง                      | สถานที่ที่มีการป้องกันสภาพอากาศ Class C1 ตาม IEC 60654-1                                                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                                                   |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ตัวาล์ววัสดุ                                   | หล่อสแตนเลส                                                    |
| ตัวาล์วหมายเลขวัสดุ                            | 1.4409                                                         |
| ซีลวัสดุ                                       | NBR                                                            |
| ซีลแกนหมุนวัสดุ                                | ไฟเบอร์                                                        |
| วัสดุซีลที่นั่ง                                | PTFE                                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 10700 g                                                        |
| อนุญาต                                         | CRN                                                            |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป                            |
| ป้องกันการระเบิด                               | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | สูกู้ข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันของสหราชอาณาจักร           |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                         | TÜV 968/V 1039.01/20                                           |
| Safety integrity level (SIL)                   | SIL2                                                           |
| PFH                                            | 1.36E-07                                                       |
| PFD                                            | 0.000595                                                       |
| ขนาดไดรฟ์                                      | 90 mm                                                          |
| ฮับ                                            | 26 mm                                                          |
| ฟังก์ชันการควบคุม                              | ฤดูใบไม้ผลิปิด NC                                              |
| การตรวจจับตำแหน่ง                              | พร้อมจอแสดงผลเชิงกล                                            |
| วัสดุของตัวเรือนไดรฟ์                          | หล่อสแตนเลส                                                    |
| ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ                           | 1.4408                                                         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65<br>IP67                                                   |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                    |
| วัสดุหุ้ม                                      | หล่อสแตนเลส                                                    |