

Cantilever axis ELCC-TB-KF-110- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 8060574

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เส้นผ่านศูนย์กลางของเพื่องขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ	68.755 mm
จังหวะการทำงาน	50 mm...2000 mm
ขนาด	110
สำรองจังหวะ	0 mm...2000 mm
ระยะห่างระหว่างฟันเฟือง	8 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แกนระบบเครื่องกลไฟฟ้า
อัตราเร่งสูงสุด	30 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	5 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.05 มม.
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ของพื้นที่ระดับ 2 ly	6830570 mm ⁴
โมเมนต์ของพื้นที่ 2 องศา Iz	4925970 mm ⁴
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	90 Nm
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	20596 N
แรง Fz สูงสุด	20022 N
Max Moment Mx	317 Nm
แรงบิดสูงสุด My	2368 Nm
Max Moment Mz	2286 Nm
แรงบิดสูงสุด Fx	2500 N
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JH ต่อจังหวะเมตร	174.9 kgcm ²
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JL ต่อหน้าหนักบรรทุกทุกกิโลกรัม	11.8 kgcm ²
โมเมนต์ความเฉื่อย JO	157.1 kgcm ²
การบิดค้ำคองที่	216 mm/U
อายุการใช้งานอ้างอิง	5000 km
ช่วงการหล่อลื่นขึ้นอยู่กับระยะทางที่เดินทาง	1000 km
ย้ายมวลที่ระยะ 0 มม. พร้อมหัวขับเคลื่อนทั้งสอง	16953 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.	10017 g
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	148 g
สไลด์เพิ่มน้ำหนัก	4777 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	27299 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	148 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม. พร้อมหัวชักทั้งสอง	39012 g
ฝาท้ายวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบโนไคซ์
โปรไฟล์วัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบโนไคซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
หัวชักวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบโนไคซ์
วัสดุราง	ลูกปืนแบบเหล็ก, เคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
สไลด์วัสดุ	หล่ออะลูมิเนียม อโนไคซ์
วัสดุของตัวฟันเข็มขัดจับ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบโนไคซ์
วัสดุเข็มขัดฟัน	โพลีคลอโรพรีนพร้อมสายแก้วและปลอกไนลอน