


**โซ่คัพ**  
**DYSS-10-10-Y1F**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8069003

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 10                                        |
| อับ                                    | 10 mm                                     |
| การทำให้หมด ๑                          | ปรับตัวเอง                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                                   |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 1.5 m/s                                   |
| เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง                 | 0.2 s                                     |
| รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด     | 1 s                                       |
| ฟังก์ชัน                               | กด<br>บทบาทเดียว                          |
| ระดับความต้านทานการกีดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกีดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                            |
| ความยาวลดทอน                           | 10 mm                                     |
| แรงกระแทกสูงสุด                        | 700 N                                     |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 8 Nm                                      |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 6 J                                       |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง          | 25000 J                                   |
| พลังงานตกค้างสูงสุด                    | 0.03 J                                    |
| แรงResetting                           | 4 N                                       |
| แรงแทรกต่ำสุด                          | 24 N                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 51 g                                      |
| ช่วงมวล                                | 20 kg                                     |
| ประเภทของรัด                           | พร้อมน็อตล็อค                             |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ซิลวัสดุ                               | NBR                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                      |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                      |