


# ชุดขับเคลื่อนวาล์ว

## VZBM-A-1/2"-RP-25-F-3T-B2-PB20

หมายเลขชิ้นส่วน: 8070276

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | บอลวาล์ว 3 ทาง<br>ไดรฟ์หมุนโยก                                                                                     |
| ประเภทการดำเนินการ                     | นิวเมติก                                                                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                         |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย                                                                                                      |
| ข้อต่อแบบเข้ามุม                       | Rp1/2                                                                                                              |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                 | ทิศทางสล็อต = ทิศทางการไหล                                                                                         |
| ขนาดที่กำหนดDN                         | 15                                                                                                                 |
| แรงดันใช้งาน                           | 5.5 bar...8 bar                                                                                                    |
| ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN                | 25                                                                                                                 |
| ปานกลาง                                | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำ - ไม่ใช่น้ำ<br>ของเหลวที่เป็นกลาง                   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบอบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | จุดน้ำค้างต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิปานกลางอย่างน้อย 10 °C<br>สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...130 °C                                                                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                                                                                                     |
| อัตราการไหล Kv ประเภท T angle          | 17 m³/h                                                                                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                                                                                                |
| ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ                   | CW617N                                                                                                             |
| ซีลวัสดุ                               | HNBR<br>ไฟเบอร์                                                                                                    |
| ลูกบอลวัสดุ                            | ทองเหลืองชุบโครเมียม                                                                                               |
| วัสดุลูกบอลหมายเลข                     | CW614N                                                                                                             |
| เพลาวัด                                | ทองเหลือง                                                                                                          |
| เพลามีหมายเลขวัสดุ                     | CW614N                                                                                                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1887 g                                                                                                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                                                      |