


โซลินอยด์คอยล์ VACS-C-R3-1RAL

หมายเลขชิ้นส่วน: 8194567

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ได้มาตรฐาน	IEC 61010-1 ISO 20401
การแสดงสถานะสัญญาณ	ไฟ LED
รอบการทำงาน	100%
ชั้นฉนวน	H
ชั้นฉนวนของลวดเคลือบ	H
กระแสตั้งเข้าสูงสุดต่อโซลินอยด์คอยล์	138 mA ถึง 70ms
จัดอันดับปัจจุบันที่ลดปัจจุบัน	50 mA หลังจาก 70 ms
ลักษณะขดลวด	24VDC: NS1.2: HS3.3
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
อนุญาต	c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	UL MH18122
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	33 g
ความยาวสายสูงสุด	30 ม.
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	ปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	2
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	ล๊อคสกรู
ประเภทของรัด	ด้วยน็อตเกลียว

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เหล็ก
วัสดุของโซลินอยด์คอยล์	ทองแดง เหล็ก เทอร์โมพลาสติก
วัสดุที่ติดเคียว	ทองแดง