



# ถ้วยดูดสุญญากาศ

## OGVN-35-A-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 8204827

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวดูดชดเชยความสูง                       | 9.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด                 | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ปริมาณจุกนวม                             | 4.4 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                      | ข้างต้น                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                                                                                                                                                                                                                                      |
| รูปร่างจุกนวม                            | ท่อพับยึดกลม 1.5 เท่า                                                                                                                                                                                                                                           |
| แรงดันใช้งาน                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                                                                                                                                                                                     |
| แรงดันปกติในการทำงาน                     | -70 kPa                                                                                                                                                                                                                                                         |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน             | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                                                                                                                                                                                          |
| สื่อปฏิบัติการ                           | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364 โซน III                                                                                                                                                                                                                                               |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวขุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | 10 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 5.1 g                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเภทของรัด                             | ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ                                                                                                                                                                                                                                        |
| สี                                       | น้ำเงิน/ฟ้าอ่อน                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ความแข็งแรง                              | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                          |
| ถ้วยดูดวัสดุ                             | PUF                                                                                                                                                                                                                                                             |