

โซลินอยด์วาล์ว
VZWD-B-L-M22C-M-G18-25-V-36-2A-A1-35-R1
หมายเลขชิ้นส่วน: 8214547

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วกันวาล์วควบคุมโดยตรง
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรีด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	G1/8
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง A ปลั๊ก ตามมาตรฐาน EN 175301-803 ดีไซน์สีเหลี่ยม
ความกว้างปรกติ	2.5 mm
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 ปิด monostable
แมนนวลเทส	ไม่มี
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
ปานกลาง	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย น้ำมันแร่ น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง สื่อกระแสอื่น ๆ ตามคำขอ
ความแตกต่างของความดัน	0 MPa 0 bar 0 psi
ลักษณะขดลวด	110 V AC: 50/60 Hz กำลังไฟเข้า 40.0 VA กำลังไฟโวลต์ 30.0 VA
ชั้นฉนวน	H
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+15 % / -10 %
รอบการทำงาน	100%
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความดันปานกลาง	0 MPa...3.5 MPa 0 bar...35 bar 0 psi...507.5 psi
ความหนืดสูงสุด	25 mm ² /s
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...140 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
กระแสKv	0.15 m ³ /h
สลับเวลาเปิด	8 ms
เปลี่ยนเวลาปิด	25 ms
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4305
ซีลวัสดุ	FPM
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	440 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ระดับการป้องกัน	IP65
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง