

ชุดทดสอบเซอร์โวมอเตอร์ YJKP

หมายเลขชิ้นส่วน: 8077950

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงกด	0 kN...17 kN
จังหวะการทำงาน	100 mm...400 mm
ความยาวสายเคเบิล	5 m...15 m
ความถี่ในการสั่นตัวอย่าง	1000 Hz
มาตรการ	อีเธอร์เน็ต/IP ModBus TCP OPC UA PROFINET-IO TCP/IP
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทมอเตอร์	เซอร์โวมอเตอร์
อัตราเร่งสูงสุด	2 m/s ²
รอบการทำงาน	100%
อัตราการป้อน	0 mm/s...250 mm/s
ความแม่นยำใน ±% FS	0.25 %FS
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	19.5 kg...95 kg
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5.5 kg...66.7 kg
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับการป้องกัน	IP20
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III