


เฟี้ยโซวาล์ว
VEAE-BB-6-12-D9-X4
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8078916

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 ปิด monostable
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
กว้าง	20.5 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ความกว้างปรกติ	1.2 mm
การรั่วไหลทั้งหมด	0.4 l/h
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 60 % ไม่ควบแน่น
จุดน้ำค้างแรงดัน	-20 °C
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	64 มม. x 24 มม. x 12 มม
ข้อต่อลม 1	หน้าแปลน
ข้อต่อลม 2	หน้าแปลน
ซีลวัสดุ	EPDM
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	0.5 MPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	5 bar 72.5 psi
แรงดันระเบิด	2.5 MPa 25 bar 362.5 psi
รอบการทำงาน	100%
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	50 l/min...60 l/min
หมายเหตุเกี่ยวกับการไหลปกติเล็กน้อย	การกระจายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10 g
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [5:3:1] ก๊าซเฉื่อย ออกซิเจน (การใช้งานออกซิเจนตาม IEC 60601-1 ตามคำขอเท่านั้น)
หมายเหตุเกี่ยวกับสี	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
กรองความบริสุทธิ์	5 µm
คุณสมบัติพิเศษ	เข้ากันได้กับออกซิเจนตามมาตรฐาน DIN EN 1797
ระดับการป้องกัน	IP40
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...300 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	300 V
การใช้พลังงานสูงสุด	11 mA
ความถี่การสลับสูงสุด	12 Hz
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด	0.1 W
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รู, พิน ปลั๊ก ขั้วต่อแผงวงจรแบบยึดหยุน RM 2.5 มม.
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ความเหนียวฉนวน	การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
รายงานความสะอาดพื้นผิวตามมาตรฐาน	ASTM G 63 ASTM G 93 ISO 15001
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน	ISO18562