


ชุดเซอร์วีสยูนิต  
MSB6-1/4:C3:J1-WP  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8233030

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 6                                                                                                       |
| ซีรีส์                                 | MS                                                                                                      |
| การป้องกันการดำเนินการ                 | ปุ่มล็อค<br>สามารถล๊อคด้วยอุปกรณ์เสริม                                                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวตั้ง +/- 5°                                                                                          |
| กรองความบริสุทธิ์                      | 40 µm                                                                                                   |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                   | หมุนด้วยมือ                                                                                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ตัวควบคุมตัวกรองออนไลน์                                                                                 |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                  | 38 ml                                                                                                   |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                      | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>พร้อมการชดเชยแรงดันในช่วงแรก<br>ด้วยการระบายอากาศรอง<br>ด้วยพฤติกรรมกระแสวิกกลับ |
| ป้องกันถ้วย                            | ตะกร้าพลาสติกป้องกัน                                                                                    |
| ระดับความดัน                           | ด้วยเครื่องวัดความดัน                                                                                   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.15 MPa...2 MPa<br>1.5 bar...20 bar<br>21.75 psi...290 psi                                             |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                            |
| อัตราการไหลปกติสูงสุด                  | 3000 l/min                                                                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย                                            |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                       |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก        | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                          |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1540 g                                                                                                  |
| ประเภทของรัด                           | พร้อมขายึด                                                                                              |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/4                                                                                                    |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า         |
|-------------------|----------------|
| ข้อต่อลม 2        | G1/4           |
| ตัวกรองวัสดุ      | วิชาพลศึกษา    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |
| เปลือกวัสดุ       | PC             |