


# โซลินอยด์วาล์ว MFH-5-1/2-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 9974



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 5/2 โมโนสเตเบิล                                                              |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                                        |
| ความกว้าง                                                     | 52 mm                                                                        |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 3700 l/min                                                                   |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | 1/2 NPT                                                                      |
| แรงดันใช้งาน                                                  | ทางขดลวดแม่เหล็กต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ทึบตัน                                                                       |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                                      |
| อนุญาต                                                        | c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)                                               |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65                                                                         |
| ความกว้างปกติ                                                 | 14 mm                                                                        |
| ขั้ว                                                          | 69 mm                                                                        |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งได้                                                                   |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                   |
| แมนนวลทดสอบ                                                   | Detenting                                                                    |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                                                       |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                                   |
| ทับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองเชิงลบ                                                           |
| ค่าช                                                          | 0.32                                                                         |
| เปลี่ยนเวลาปิด                                                | 150 ms                                                                       |
| สลับเวลาเปิด                                                  | 21 ms                                                                        |
| พัลส์ทดสอบบวกสูงสุดด้วยสัญญาณ 0                               | 2200 µs                                                                      |
| ชีพจรทดสอบเชิงลบสูงสุดพร้อมสัญญาณ 1 ตัว                       | 3700 µs                                                                      |
| ลักษณะขดลวด                                                   | ดูโซลินอยด์เพื่อสั่งซื้อแยกต่างหาก                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B2-L                                                               |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -20 °C...60 °C                                                               |

| ลักษณะเฉพาะ                   | มูลค่า                               |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| อุณหภูมิปานกลาง               | -10 °C...60 °C                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                | -5 °C...40 °C                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์              | 1135 g                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า             | ผ่านขดลวด F ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก   |
| ประเภทของรัด                  | บนแถบข้อต่อ<br>มีรูทะลุ<br>ทางเลือก: |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศออก 84 | M5                                   |
| ข้อต่อลม 1                    | 1/2 NPT                              |
| ข้อต่อลม 2                    | 1/2 NPT                              |
| ข้อต่อลม 3                    | 1/2 NPT                              |
| ข้อต่อลม 4                    | 1/2 NPT                              |
| ข้อต่อลม 5                    | 1/2 NPT                              |
| วัสดุหมายเหตุ                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS               |
| สีวัสดุ                       | NBR<br>TPE-U (PU)                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย             | อลูมิเนียมหล่อ                       |