


## Y valf

**VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-80-16**

Ürün numarası: 1002551

**FESTO**



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                                  | Piston tahrikli oturmali valf                                                    |
| Çalıştırma türü                          | pnömatik                                                                         |
| Sızdırmazlık prensibi                    | yumuşak                                                                          |
| Montaj konumu                            | herhangi bir                                                                     |
| Montaj türü                              | Hat kurulumu                                                                     |
| Hat bağlantısı                           | ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 NPT                                      |
| Nominal genişlik                         | 24 mm                                                                            |
| Valf fonksiyonu                          | 2/2 kapalı tek bobinli                                                           |
| Akış yönü                                | tersine çevrilemez<br>Gaz şeklindeki akışkanlar için valf yuvası üzerinden       |
| Akışkan basıncı                          | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                                |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç       | 40                                                                               |
| Hava tahliye fonksiyonu                  | kısıtlamaz                                                                       |
| Geri alma türü                           | mekanik yay                                                                      |
| Kontrol türü                             | harici olarak kontrol edilen                                                     |
| Pnömatik bağlantı                        | Dişi diş G1/8                                                                    |
| Çalışma basıncı                          | 0.6 MPa...1 MPa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi                            |
| Ortam                                    | Su buharı<br>Soy gazlar<br>filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                   |
| Maks. viskozite                          | 600 mm²/sn                                                                       |
| Akışkan sıcaklığı                        | -40 °C...200 °C                                                                  |
| Ortam sıcaklığı                          | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Akış Kv                                  | 12.5 m³/sa                                                                       |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu                                                                      |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364 Zone III                                                               |
| Bağlantı rakoru gövdesi malzemesi        | Paslanmaz çelik dökümü                                                           |
| Bağlantı rakoru gövdesi malzeme numarası | 1.4408                                                                           |
| Mil contasının malzemesi                 | PTFE                                                                             |

| Özellik                     | Değer                           |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Yuva conta malzemesi        | PTFE                            |
| Ürün ağırlığı               | 3600 g                          |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet   |
| Tahrik kabini malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |