



# Selenoid valf

## JMFH-5-1/4-NPT

Ürün numarası: 10876

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 5/2 çift bobinli                               |
| Çalıştırma türü                                           | elektrikli                                     |
| Yapı genişliği                                            | 30.5 mm                                        |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1100 l/dak                                     |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | 1/4 NPT                                        |
| Çalışma gerilimi                                          | bobin aracılığıyla, ayrıca sipariş edilmelidir |
| Çalışma basıncı                                           | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar          |
| Tasarım                                                   | Plaka yuvası                                   |
| Ruhsat                                                    | c UL us - Tanınan (OL)                         |
| Koruma türü                                               | IP65                                           |
| Nominal genişlik                                          | 7 mm                                           |
| İzgara ölçüsü                                             | 32 mm                                          |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısıtlabilir                                   |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                                        |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                   |
| Manuel kumanda                                            | kilitlemeli                                    |
| Kontrol türü                                              | pilot kumandalı                                |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                             |
| Örtüşme                                                   | negatif kapsama                                |
| Maks. anahtarlama frekansı                                | 25 Hz                                          |
| Değiştirme anahtarlama süresi                             | 11 ms                                          |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test palsı                     | 2200 µs                                        |
| 1 sinyalinde maks. negatif test palsı                     | 3700 µs                                        |
| Bobin karakteristik değerleri                             | Bkz. ayrı olarak sipariş edilecek bobin        |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 1 - korozyona düşük maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B2-L                                 |
| Depolama sıcaklığı                                        | -20 °C...60 °C                                 |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                 |
| Ortam sıcaklığı                                           | -5 °C...40 °C                                  |

| Özellik                              | Değer                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ürün ağırlığı                        | 344 g                                                   |
| Elektrik bağlantısı                  | F bobini aracılığıyla, ayrıca sipariş edilir            |
| Montaj türü                          | Terminal şeridina geçiş deliği ile isteğe bağlı olarak: |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82 | M5                                                      |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 84 | M5                                                      |
| Pnömatik bağlantı 1                  | 1/4 NPT                                                 |
| Pnömatik bağlantı 2                  | 1/4 NPT                                                 |
| Pnömatik bağlantı 3                  | 1/4 NPT                                                 |
| Pnömatik bağlantı 4                  | 1/4 NPT                                                 |
| Pnömatik bağlantı 5                  | 1/4 NPT                                                 |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                             |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | NBR<br>TPE-U(PU)                                        |
| Gövde malzemesi                      | Alüminyum pres döküm                                    |