


Döner doğrusal modüller|Çevirme-kaldırma modülü|Döner kaldırma modülü **FESTO** **EHMB-25-100**

Ürün numarası: 1095933



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tahrik pinyonu çapı	8 mm
Çalışma stroku	0 mm...100 mm
Boyut	25
Dönüş açısı	sonsuz
Dişli kayış bölümlene	3 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör türü	Dişli kayış tahriki
Tasarım	Elektromekanik döner kaldırma modülü dişli kayış ile
Redüktör oranı	4:1
Konum algılama	endüktif sensörler için
Maks. tahrik çıkış hızı	300 1/dak
Maks. giriş devri	1200 1/dak
Maks. hız	1.5 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,03 °
Ses basınç seviyesi	51 dB(A)
Ses basınç seviyesi hakkında not	körleme ile: 56 [dB (A)]
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	5000 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	8.8 Nm
Maks. tahrik torku	2.2 Nm
Maks. besleme kuvveti Fx	480 N
Boşta çalışma tahrik torku	0.18 Nm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer, yatay	5000 g
Faydalı yük kılavuz değer, dikey	5000 g
Ürün ağırlığı	3347 g
Hareketli kütle	1542 g
Tahrir çıkış mili malzemesi	Çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Flanş malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Tahrik mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik

Özellik	Değer
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Tutucu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Tutma braketı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Dişli kayış malzemesi	Fiberglas ile polikloropren