


ตัวต้านทานกระแสไฟเบอร์
CACR-KL2-100-W1800

หมายเลขชิ้นส่วน: 8091545

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	600
ตำแหน่งการติดตั้ง	การพาความร้อนฟรี แนวตั้ง
ตัวต้านทานเบรกพลังงานพัลส์ที่ 380 V	10800 Ws
ตัวต้านทานเบรกพลังงานพัลส์ที่ 780 V	10800 Ws
ประสิทธิภาพที่ 35% ED และ 20°C	1800 W
พิกัดกำลังตัวต้านทานเบรก	720 W
อัตราค่าความต้านทานเบรกที่ 380 V	720 W
อัตราค่าความต้านทานเบรกที่ 780 V	720 W
ค่าความต้านทาน	100 Ohm
อนุญาต	c CSA us (OL) c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3400 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS