



# Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SIES-Q40B-PA-X-2L

Ürün numarası: 150492

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Nominal anahtarlama mesafesi	15 mm
Garantili anahtarlama mesafesi	12.2 mm
Azaltma faktörleri	Alüminyum = 0,3 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,7 Bakır = 0,25 Pirinç = 0,3 Çelik parça 37 = 1,0
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.75 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Antivalan
Maks. anahtarlama frekansı	100 Hz
Maks. anahtarlama frekansı DC	100 Hz
Sıcaklığa bağlı olarak maksimum çıkış akımı	<= 50 °C'de 200 mA <= 85 °C'de 150 mA
Gerilim düşüşü	3.5 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Boşta çalışma akımı	40 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	Vidalı terminal
Soket gövdesi malzemesi	PA PBT
Kablo bağlantısı	M20x1,5
İzin verilen kablo çapı	7.5 mm...12.5 mm
Boyut	40x40x120 mm
Montaj türü	geçiş deliği ile aynı hizada
Ürün ağırlığı	230 g

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Gövde malzemesi	PET
Çalışmaya hazır durumu göstergesi	Yeşil LED
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Koruma türü	IP65
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ek sensör bilgilerinin seçimi	Özel tasarım
Elektrik çıkışı	PNP
Sensör modeli seçimi	Standart