

**บอลวาล์ว**  
**VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304-M-V15V15**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8096664

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | บอลวาล์ว 2 ทาง                                                                               |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | เครื่องจักร                                                                                  |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                                   |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย                                                                                |
| ข้อต่อแบบเข้ามุม                                              | 3/8 NPT                                                                                      |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                                        | ทิศทางการไหล = ทิศทางการไหล                                                                  |
| รูปแบบการเจาะหน้าแปลน                                         | F0304                                                                                        |
| ภายใน                                                         | 12.5 mm                                                                                      |
| ขนาดที่กำหนดDN                                                | 10                                                                                           |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 2/2                                                                                          |
| ทิศทางการไหล                                                  | ย้อนกลับได้                                                                                  |
| ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN                                       | 63                                                                                           |
| แรงบิดเบรกอะแดปเตอร์ที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN | 7 Nm                                                                                         |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                                          | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                                                     |
| ปานกลาง                                                       | ไอน้ำ<br>อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:::]<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำ<br>ของเหลวที่เป็นกลาง |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -20 °C...200 °C                                                                              |
| กระแสKv                                                       | 5.8 m³/h                                                                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364 โซน III                                                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | หล่อสแตนเลส                                                                                  |
| ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ                                          | 1.4408                                                                                       |

| ลักษณะเฉพาะ                     | มูลค่า                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| วัสดุซีลกั้น                    | PTFE, แบบปรับแต่ง                                              |
| ซีลวัสดุ                        | FPM<br>ไฟเบอร์                                                 |
| ลูกบอลวัสดุ                     | หล่อสแตนเลส                                                    |
| วัสดุลูกบอลหมายเลข              | 1.4408                                                         |
| เพลาวัด                         | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                    |
| เพลาหมายเลขวัสดุ                | 1.4401                                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                | 500 g                                                          |
| อนุญาต                          | CRN                                                            |
| ป้องกันการระเบิด                | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ                   |