


**กระบอกคู่**  
**DGTZ-GF-20-10-J-T-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8103487

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                               | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                       | 10 mm                                          |
| ช่วง/ความยาวตำแหน่งปลายที่ปรับได้                         | 10 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                                   | 20 มม.                                         |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน                                 | สองโยค                                         |
| การทำให้หมด ๗                                             | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                         | ตามต้องการ                                     |
| แนะนำ                                                     | คู่มือการเลือก                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                   | แนะนำ                                          |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                         | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| แรงดันใช้งาน                                              | 0.12 MPa...0.8 MPa<br>1.2 bar...8 bar          |
| ฟังก์ชัน                                                  | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                            | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                    | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                           | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                    | VDMA24364 โซน III                              |
| คลาสคัลลินรัม                                             | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                            | -10 °C...80 °C                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                             | 0.2 Nm                                         |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดขึ้นอยู่กับจังหวะที่ระยะทางที่กำหนด xs | 22.5 N                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ        | 283 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า          | 283 N                                          |
| การเคลื่อนที่มวล                                          | 253 g                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                          | 645 g                                          |
| พอร์ตกลม                                                  | M5                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                             | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุหุ้ม                                                 | โลหะผสมอลูมิเนียมยัด                           |
| ซีลวัสดุ                                                  | NBR                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                         | โลหะผสมอลูมิเนียมยัด ขั้วไฟฟ้าอลูมิเนียม       |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                           | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |