

โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ VMPA1-FB-EMG-8-S

หมายเลขชิ้นส่วน: 8108543

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การวินิจฉัย	วาล์วแรงดันไฟตก
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	4
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด	7
การกำหนดพารามิเตอร์	Failsafe ต่อช่อง แรงต่อช่อง โหมดว่างต่อช่อง การตรวจสอบ
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ใช่
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC อิเล็กทรอนิกส์/เซ็นเซอร์	18 V...30 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานสำหรับโหลดแรงดันไฟ DC	18 V...30 V
ปริมาณการใช้กระแสไฟของตัวเองที่แรงดันโหลด	6.5 mA
การใช้พลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	17 mA
จำนวนเอาต์พุตสูงสุด	7
จำนวนอินพุตสูงสุด	1
กระแสดึงเข้าสูงสุดต่อโซลินอยด์คอยล์	58mA ถึง 24ms
จัดอันดับปัจจุบันที่ลดปัจจุบัน	25 mA หลังจาก 24 ms
ช่องแยกไฟฟ้า - บัสภายใน	ใช่
ระดับความต้านทานการกักร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกักร่อนต่ำ (ในสภาพพร้อมติดตั้ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	fieldbus
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS