

# Kompakt silindir AEVULQ-50- -P-A-S2

Ürün numarası: 156336

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                            | Değer                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Strok                                              | 1 mm...25 mm                                               |
| Piston çapı                                        | 50 mm                                                      |
| Sönümleme                                          | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı            |
| Montaj konumu                                      | herhangi bir                                               |
| Çalışma şekli                                      | tek etkili                                                 |
| Piston mili ucu                                    | Dişi diş                                                   |
| Tasarım                                            | Piston<br>Piston mili                                      |
| Konum algılama                                     | yaklaşım sensörü için                                      |
| Varyantlar                                         | Çift taraflı piston mili                                   |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz                       | kare piston mili                                           |
| Çalışma basıncı                                    | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.2 bar...10 bar<br>17.4 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                                     | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava             |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not              | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                        | 2 - orta derece korozyona maruziyet                        |
| LABS uygunluğu                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Ortam sıcaklığı                                    | -20 °C...80 °C                                             |
| Son konumlarda darbe enerjisi                      | 0.64 J                                                     |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 999 N                                                      |
| Montaj türü                                        | isteğe bağlı olarak:<br>geçiş deliği ile<br>aksesuarlarla  |
| Pnömatik bağlantı                                  | G1/8                                                       |
| Kovan vidaları malzemesi                           | Galvanize çelik                                            |
| Kapak malzemesi                                    | Dövme alüminyum alaşım                                     |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi          | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Piston mili malzemesi                              | yüksek alaşımlı çelik                                      |
| Silindir borusu malzemesi                          | Dövme alüminyum alaşım                                     |