

โซลินอยด์คอยล์
VACC-S18-120-K4-2U-KS4ME
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8118320

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไม่มี
รอบการทำงาน	100%
ชั้นฉนวน	H
ลักษณะขดลวด	110V AC: 50/60Hz, กำลังไฟ 12.0VA 110VDC: 12.0W
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	-15 % / +10 %
การอนุมัติ Ex-protection นอก EU	EPL DB (KR) EPL GB (KR)
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (KR) โซน 21 (KR)
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)	Ex e mb IIC T4
ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก	อดีดี tD A21 IP66 T120 ° C
อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP66
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	580 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	เกลียวหัวเกลียวเข้าสาย M20x1.5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS