


**โซ่คัพ**  
**DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8119984

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| อับ                                      | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การทำให้หมด ๑                            | ปรับตัวเอง                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การตรวจจับตำแหน่ง                        | ปราศจาก                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตัวแปร                                   | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก<br>ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี<br>แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด                                                                                           |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด                | 1.5 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง               | 0.2 s                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด       | 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ฟังก์ชัน                                 | กด<br>บทบาทเดียว                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo<br>เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่: โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า<br>1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า<br>พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า<br>และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ความยาวลวดทอง                            | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| แรงกระแทกสูงสุด                          | 300 N                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                       | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ             | 2 J                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง            | 12000 J                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| พลังงานตกค้างสูงสุด                      | 0.01 J                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| แรงResetting                             | 1.2 N                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| แรงแทรกต่ำสุด                            | 10 N                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 33 g                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ช่วงมวล                                  | 5.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเภทของรัด                             | มีแขนเกลียว                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า               |
|-------------------|----------------------|
| ซีลวัสดุ          | NBR                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |