

# İkiz Silindir DPZ-25-80-P-A-S2

Ürün numarası: 159885

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Strok                                                | 80 mm                                           |
| Ayarlanabilir son konum aralığı / uzunluk            | 10 mm                                           |
| Piston çapı                                          | 25 mm                                           |
| Tahrik ünitesi işletim türü                          | Çatal                                           |
| Sönümleme                                            | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                    |
| Kılavuz                                              | Kayar yatak                                     |
| Tasarım                                              | Kılavuz                                         |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                           |
| Varyantlar                                           | Çift taraflı piston mili                        |
| Çalışma basıncı                                      | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar               |
| Çalışma şekli                                        | çift etkili                                     |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava  |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 2 - orta derece korozyona maruziyet             |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Ortam sıcaklığı                                      | -20 °C...80 °C                                  |
| Son konumlarda darbe enerjisi                        | 0.3 Nm                                          |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 452 N                                           |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 452 N                                           |
| Alternatif bağlantılar                               | bkz. ürün çizimi                                |
| Pnömatik bağlantı                                    | M5                                              |
| Kapak malzemesi                                      | Dövme alüminyum alaşım                          |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                    | NBR                                             |
| Gövde malzemesi                                      | Dövme alüminyum alaşım                          |
| Piston mili malzemesi                                | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                 |