


Standart silindir DNC-40-250-PPV-A

Ürün numarası: 163345

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 250 mm |
| Piston çapı | 40 mm |
| Piston mili dış ölçüsü | M12x1,25 |
| Sönümlleme | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Karşılık geldiği norm | ISO 15552 |
| Piston mili ucu | Erkek dış |
| Tasarım | Piston Piston mili Profil borusu |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Varyantlar | tek taraflı piston mili |
| Çalışma basıncı | 0.06 MPa...1.2 MPa 0.6 bar...12 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 0.2 j |
| Sönümlleme uzunluğu | 20 mm |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 633 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 754 N |
| 0 mm strokta hareketli kütle | 307 g |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük | 16 g |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 800 g |
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 45 g |
| Montaj türü | dışı dış ile aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Kapak malzemesi | Alüminyum pres döküm kaplı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |
| Silindir borusu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı |