


ตัวกำหนดตำแหน่ง CMSH-

หมายเลขชิ้นส่วน: 8148076

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวกำหนดตำแหน่งไฟฟ้าแบบดิจิทัล
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ บทบาทเดียว
คุณสมบัติการออกแบบ	ตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัย - ปิดเอาต์พุตแบบนิวเมติก ความปลอดภัย น.เอาต์พุต 2 ช่องระบายอากาศ ความปลอดภัย น.เอาต์พุต 4 ช่องระบายอากาศ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรีด	พร้อมอุปกรณ์เสริม ตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845 ตามมาตรฐาน VDI/VDE 3847-2
หลักการวัด ระบบการวัดการกระจัด	โพเทนซีอเมเตอร์ ภายนอก
ช่วงการตรวจจับ	0 deg...115 deg
แสดง	หน้าจอแสดงผล LCD หมุนได้ 90° ผ่านซอฟต์แวร์
รอบเวลา	20 ms
ขนาดเต็มพื้นที่กำหนด	<= 2000 m NHN
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด Pi	ดูใบรับรอง ATEX ดูใบรับรอง IECEx
แรงดันไฟฟ้าเข้าสูงสุด Ui	ดูใบรับรอง ATEX ดูใบรับรอง IECEx
กระแสไฟเข้าสูงสุด Ii	ดูใบรับรอง ATEX ดูใบรับรอง IECEx
ความจุภายในที่มีประสิทธิภาพ Ci	ดูใบรับรอง ATEX ดูใบรับรอง IECEx
ตัวเหนี่ยวนำภายในที่มีประสิทธิภาพ Li	ดูใบรับรอง ATEX ดูใบรับรอง IECEx
หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน	II
แรงดันใช้งาน	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ประสิทธิภาพอากาศที่ Δp = 6 บาร์	270 l/min...380 l/min
หมายเหตุเกี่ยวกับอัตราการไหล	ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมเฉพาะเพิ่มเติม

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พอร์ทกลม	G1/4 1/4 NPT
เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ	G1/8 1/8 NPT
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ใช่
ความต้านทานขั้ว	3 kOhm...80 kOhm
อินพุตแบบอนาล็อก ช่วงสัญญาณ	4 - 20mA กับ HART
อินพุตแบบอนาล็อก, อิมพีแดนซ์อินพุต	480 โอห์มที่ 20mA
อินพุตแบบอนาล็อก, ความต้านทานโอเวอร์โวลต์	<65mA
อินพุตแบบอนาล็อก การแยกทางไฟฟ้า	ใช่
เอาต์พุตอนาล็อก ช่วงสัญญาณ	4-20mA
เอาต์พุตแบบอนาล็อก หลักการทำงาน	แหล่งพลังงานที่มีการควบคุมด้วยแหล่งจ่ายไฟภายนอก
เอาต์พุตแบบอนาล็อก, แรงดันไฟจ่าย	24 V
เอาต์พุตแบบอนาล็อก, การป้องกันการสลับขั้ว	ใช่
เอาต์พุตแบบอนาล็อก, การป้องกันการลัดวงจร	ใช่
เอาต์พุตแบบอนาล็อก, ความต้านทานการโอเวอร์โวลต์	ใช่
เอาต์พุตแบบแอนะล็อก การแยกทางไฟฟ้า	ใช่
ลักษณะอินพุต	1x ตามมาตรฐาน IEC 61131-2 ประเภท 3 2x ตามมาตรฐาน IEC 61131-2 ประเภท 3
อินพุตดิจิทัล, การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ใช่
อินพุตดิจิทัล การแยกไฟฟ้า	ใช่
อินพุตดิจิทัล, ความต้านทานโอเวอร์โวลต์	33 V
ดิจิทัลเอาต์พุต, แรงดันไฟจ่าย	8.2 V 24 V
เอาต์พุตดิจิทัล, ความต้านทานไฟฟาลัดวงจร	ใช่
ดิจิทัลเอาต์พุต, ความต้านทานโอเวอร์โวลต์	ใช่ <30 V
เอาต์พุตดิจิทัล การแยกไฟฟ้า	ใช่
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน	อินพุตแบบอนาล็อก อินพุตดิจิทัล เซ็นเซอร์เส้นทาง/มุมภายนอก
ขั้วต่อสายเคเบิล	2x 1/2 NPT 2x M20x1.5
ความยาวสายสูงสุด	30 ม. สำหรับเซ็นเซอร์ตำแหน่งภายนอก ป้องกัน
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...80 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม	จอแสดงผล: -30 - 80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...80 °C
ชั้นภูมิอากาศ	1K5 ตามมาตรฐาน EN 60721 สำหรับการจัดเก็บ 4K3 ตามมาตรฐาน EN 60721 สำหรับการใช้งาน
ระดับการป้องกัน	IP66 IP67
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 1 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
ความเหนียว	การทดสอบการชนสิ่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX) ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ UK EX ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การอนุมัติ Ex-protection นอก EU	EPL DB (BR) EPL DB (สหราชอาณาจักร) EPL Db (IEC-EX) EPL GB (BR) EPL Gb (สหราชอาณาจักร) EPL Gb (IEC-EX)
วัสดุที่อยู่อาศัย	อะลูมิเนียม, เคลือบด้วยสีฝุ่น

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เพลาวัด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุข้อต่อ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไนซ์
ซีลวัสดุ	EPDM NBR VMQ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2045 g...2820 g