

Solenoid bobinli valf

MEBH-5/3E-1/8-P-S-B-230AC



Ürün numarası: 173106
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir-ayrıca sipariş edilmelidir.

Bu tip vakum için uygundur

İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 egsoz
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	17,8 mm
Standart nominal debi	500 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Nominal genişlik	5 mm
Valf dilimi genişliği	18 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	Aksesuarlı, kilitle
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	harici
Akış yönü	çift yönlü
Çakışmasız	evet
Cebri dinamizasyon hakkında açıklama	Anahtarlama frekansı en az haftada bir
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
b değeri	0,48
C değeri	1 l/sbar
Kapama süresi	25 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	12 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Karakteristik bobin değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3 VA, tutma gücü 2.4 VA
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Titreşim direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 1'de taşıma uygulaması testi
Darbe direnci	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ses basıncı seviyesi	75 dB(A)
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	153 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket Kübik tasarım EN 175301-803'e uygun Tasarım C
Bağlantı şekli	manifold rayı üzerinde
Pilot egzost bağlantısı 82/84	Bağlantı pleyti
Pilot hava bağlantısı 12	M3
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	Bağlantı pleyti
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	HNBR NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm