


# Pnömatik Aktuatörlü Küresel Vana

## VZBA-11/4"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PS53-R-90-4-C

Ürün numarası: 1758074

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                               | 2 yollu küresel vana<br>Döner tahrik                                                                 |
| Çalıştırma türü                       | pnömatik                                                                                             |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                                                                         |
| Montaj türü                           | Hat kurulumu                                                                                         |
| Bağlantı rakoru                       | Rp1 1/4                                                                                              |
| Anahtarlama konumu göstergesi         | Kızak yönü = akış yönü                                                                               |
| Nominal genişlik DN                   | 32                                                                                                   |
| Çalışma basıncı                       | 6 bar...8.4 bar                                                                                      |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç    | 63                                                                                                   |
| Ortam                                 | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Su - su buharı değil<br>nötr sıvılar |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                       |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                       |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...200 °C                                                                                      |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...80 °C                                                                                       |
| Akış Kv                               | 105 m³/sa                                                                                            |
| Modül maks. yüzey sıcaklığı           | TX                                                                                                   |
| Patlama grubu montajı                 | IIC, IIIC                                                                                            |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                                                                          |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364 Zone III                                                                                   |
| Gövde malzemesi                       | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                                                      |
| Gövde malzeme numarası                | 1.4408                                                                                               |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | PTFE<br>PTFE takviyeli                                                                               |
| Bilye malzemesi                       | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                                                      |
| Bilye malzeme numarası                | 1.4408                                                                                               |
| Mil malzemesi                         | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                                                      |
| Mil malzeme numarası                  | 1.4401                                                                                               |
| Ürün ağırlığı                         | 5150 g                                                                                               |

| Özellik                     | Değer                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Patlamaya karşı koruma      | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Ex ortam sıcaklığı          | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet                                      |