


# Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-2-MR-E1-F1A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8168527

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การระบายอากาศที่กำหนด                                         | 5 mm<br>2.5 mm                                                                                                                                                                      |
| ตัวแปร                                                        | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก<br>ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี<br>แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                                                                                                                                               |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                                                                                                                                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ<br>ยื่นเด่นกว่า                                                                                                                                                          |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | วาล์วควบคุมไดอะแฟรม                                                                                                                                                                 |
| ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร                                       | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด                                                                                                                                                      |
| รายการตั้งค่า                                                 | ดิจิทัล                                                                                                                                                                             |
| ประกาศด้านความปลอดภัย                                         | ตำแหน่งความปลอดภัย VPPE: หากสายไฟขาด<br>แรงดันทางออกจะยังคงไม่ได้รับการควบคุม                                                                                                       |
| การป้องกันขั้วย้อนกลับ                                        | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด                                                                                                                                                      |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                                                                                                                                             |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                                                                                                                                                              |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง                                                                                                                                                   |
| ประเภทการแสดงผล                                               | จอแสดงผล LED<br>3 หลัก                                                                                                                                                              |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                                              | 0.002 MPa...0.2 MPa<br>0.02 bar...2 bar                                                                                                                                             |
| ช่วงค่า MPa                                                   | 0 bit...200 bit                                                                                                                                                                     |
| แถบช่วงค่า                                                    | 0 bit...2000 bit                                                                                                                                                                    |
| ช่วงค่า psi                                                   | 0 bit...290 bit                                                                                                                                                                     |
| แรงดันขาเข้า 1                                                | 3 bar...4 bar<br>0.3 MPa...0.4 MPa                                                                                                                                                  |
| ความดันอิสระสูงสุด                                            | 0.002 MPa<br>0.02 bar<br>0.29 psi                                                                                                                                                   |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 310 l/min                                                                                                                                                                           |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                                   | 21.6 V...26.4 V                                                                                                                                                                     |
| การใช้พลังงานสูงสุด                                           | 160 mA                                                                                                                                                                              |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                                                                                                                                                                |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด                        | 4.2 W                                                                             |
| มาตรการ                                        | Modbus RTU                                                                        |
| ระลอกคลื่น                                     | 10 %                                                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                                 | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย                     |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม         | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                                                              |
| อนุญาต                                         | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร - รายการ (OL)                                          |
| ป้าย KC                                        | เคซี อีเอ็มซี                                                                     |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                 |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)        | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                         | UL E322346                                                                        |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                                                                    |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion       | เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a)                           |
| อุณหภูมิปานกลาง                                | 10 °C...50 °C                                                                     |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65                                                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | 0 °C...60 °C                                                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 390 g                                                                             |
| ความเป็นเส้นตรง                                | 1 %FS                                                                             |
| ฮิสเทรีซิส                                     | 1 %FS                                                                             |
| การทำซ้ำได้                                    | 1 %FS                                                                             |
| ความแม่นยำโดยรวม                               | 1.5%FS                                                                            |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ                        | 0.04 %/K                                                                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | 5 พิน<br>M12<br>ปลั๊ก                                                             |
| อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม หมายเลขรายการ             | RS 485-A                                                                          |
| ประเภทของรีด                                   | มีรูทะลุ                                                                          |
| ข้อต่อลม 1                                     | G1/8                                                                              |
| ข้อต่อลม 2                                     | G1/8                                                                              |
| ข้อต่อลม 3                                     | G1/8                                                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | อะลูมิเนียม, เคลือบด้วยสีฝุ่น                                                     |