


Standart silindir DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R

Ürün numarası: 1773754

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 50 mm |
| Piston çapı | 32 mm |
| Piston mili dış ölçüsü | M10x1,25 |
| Sönümlenme | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlenme |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Karşılık geldiği norm | ISO 15552 |
| Piston mili ucu | Erkek dış |
| Tasarım | Piston Piston mili Profil borusu |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.06 MPa...1.2 MPa 0.6 bar...12 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6 |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 0.4 j |
| Sönümlenme uzunluğu | 17 mm |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 415 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 483 N |
| Hareketli kütle | 153 g |
| 0 mm strokta hareketli kütle | 108 g |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük | 9 g |
| Ürün ağırlığı | 612 g |
| 0 mm strokta temel ağırlık | 472 g |
| 10 mm strok başına ek ağırlık | 28 g |
| Montaj türü | dışı dış ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |

| Özellik | Değer |
|--|---------------------------------|
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Alüminyum pres döküm, kaplamalı |
| Piston contası malzemesi | TPE-U(PU) |
| Piston malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Piston mili sızdırmazlık sıyrıcı malzemesi | TPE-U(PU) |
| Tampon sızdırmazlık ögesi malzemesi | TPE-U(PU) |
| Yastıklama pistonu malzemesi | POM |
| Silindir borusu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Somun malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Yatak malzemesi | POM |
| Kovan vidaları malzemesi | Galvanize çelik |