

**เกจวัดแรงดันแบบหน้าแปลน**  
**PAGN-P-40-1.6M-G14-CPA**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8178627

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| พื้นที่แสดงผล                          | 0 MPa...1.6 MPa                                      |
| ได้มาตรฐาน                             | EN837-1                                              |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด               | 40                                                   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon                              |
| ประเภทของรีด                           | การติดตั้งแนวด้านหน้า                                |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ก๊าซเฉื่อย<br>ของเหลวที่เป็นกลาง                     |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะเซทิลีน<br>ไม่มีออกซิเจน                      |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi |
| ปัจจัยโหลดกลับ                         | 0.66                                                 |
| ระดับความแม่นยำในการวัด                | 2.5                                                  |
| ระดับการป้องกัน                        | IP43                                                 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -40 °C...70 °C                                       |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...60 °C                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                               |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ก่องหลัง                                             |
| พอร์ทลม                                | G1/4                                                 |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง               | ทองเหลือง                                            |
| จุดเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สแตนเลส                                              |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                   | ซาฟไฟร์                                              |
| แหวนรัดวัสดุ                           | เหล็ก                                                |
| วัสดุสกรู                              | เหล็ก                                                |
| ที่อยู่อาศัยสี                         | สีดำ                                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 80 g                                                 |
| สเกล                                   | มาตราส่วนเดียว                                       |