

อะแดปเตอร์หน้าแปลนติดตั้ง DARQ-K-X1-A3-F05-R14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8183116

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ได้มาตรฐาน	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	Mounting adapter
การเชื่อมต่อสำหรับตัวกำหนดตำแหน่งและตัวระบุตำแหน่งตรงกับมาตรฐาน	VDI/VDE 3845 ขนาด AA 1 VDI/VDE 3845 ขนาด AA 2 VDI/VDE 3845 ขนาด AA 3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	100 g
ประเภทของรัด	บนหน้าแปลนตามมาตรฐาน ISO 5211
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สะพานประกอบวัสดุ	PA
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุแผ่น	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสกรู	สแตนเลส