


แผ่นโซ่เชื่อมต่อ

VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH-XL

หมายเลขชิ้นส่วน: 8188447



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	1 2
ความเหนียวล้า	การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ด้านข้าง
การออกแบบวาล์วเทอร์มินอล	ขนาดวาล์วสามารถผสมได้
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด	24
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-P
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	45.6 มม. x 117.4 มม. x 53.9 มม.
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ SELV/PELV สังเกตแรงดันไฟฟ้าตก
พิกัดแรงดันไฟฟ้าโหลด DC	24 V
ระดับมลพิษ	2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...50 °C
แรงขันยัดสูงสุดบนผนัง	6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	131.1 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	หลายขั้ว
ความยาวสายสูงสุด	30 ม.
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	Sub-D
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	25

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปลั๊กไฟ	แค่
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของรัด	พร้อมรูเจาะสำหรับสกรู M5
ข้อต่อลม 1	สำหรับตลับ 15 มม.
ข้อต่อลม 5	สำหรับตลับ 15 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PA เสริมแรง
วัสดุหุ้ม	PA เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR
ปลอกแขนวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
คลิป์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง