


วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว VFOF-CE-BÄH-Q4-Q4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8193268

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคันเร่งไอเสีย
การเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม	ใช้ควาล์วควบคุม
ข้อต่อลม 1	QS-4
ข้อต่อลม 2	QS-4
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ข้อต่อไฟฟ้า 21	QS-4
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางไหล	120 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ	210 l/min
แรงดันใช้งาน	1 MPa 10 bar 145 psi
ไฟฟ้าความดัน	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
ควบคุมความดัน	29 psi...145 psi
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
ป้องกันการระเบิด	โซน 2 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของการกระตุ้น, ไฟลิตฟังก์ชันไม่ย้อนกลับ	นิวเมติก
ฟังก์ชันระบายอากาศแบบแมนนวล	คล้ำ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0.2 bar...10 bar
มาตรฐานอัตราการไหลในการไหลควบคุมทิศทาง 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	200 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->9 psi) หัวขับ	210 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi) ไม่มีหัวขับ	210 l/min
การไหลปกติที่กำหนดกระตุ้นในทิศทางที่ไม่ย้อนกลับ	125 l/min
อัตราการไหลปกติในทิศทางที่ไม่ย้อนกลับไม่ถูกกระตุ้น	115 l/min
เปลี่ยนเวลาปิด	9 ms
สลับเวลาเปิด	6 ms
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
สื่อควบคุม	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
สกรูควบคุมแรงบิดกระตุ้นการทำงานที่อนุญาต	1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25.1 g
วัสดุหุ้ม	ES-พ.ศ PBT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
ปลอกแขนวัสดุ	โลหะผสมอะลูมิเนียมดัด
ปลอยแหวนวัสดุ	ปอม
สกรูปรับวัสดุ	ทองเหลือง