


เจอร์นัลเฟลา
DARF-Q13-12
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8200997

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สำหรับลูกสูบ	Ø12
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วารสารเฟลา
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a)
คลาสคัลลัม	คลาส 9 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
โมเมนต์ตึงสูงสุด	2 Nm
โหลดตามแนวแกนคงที่สูงสุด	80 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	50 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุเจอร์นัลเฟลา	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ